## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2561.200


# Flangia passacavi in plastica, modulare

Stato: 6/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SZ 2561.200 - Flangia passacavi in plastica, modulare con fori pretranciati a passo metrico, per AX

E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2561.200
Descrizione prodotto	E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 feritoia rettangolare richiede 10 piccoli inserti di tenuta
Number of rectangular cutouts	2
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	2 x M12 1 x M16 2 x M20 1 x M25
	2 x M32

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 256 mm
	Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 1
Range temperatura di esercizio	-40 °C80 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Number knockouts	2 1
	2
	1
	2
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.24
Peso lordo	0.25
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177938397
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Approvazioni

© Rittal 2025 3

# Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025