Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2561.300 Flangia in plastica

Stato: 15/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2561.300 - Flangia in plastica a membrana, per AX

Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2561.300	
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.	
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0	
Colore	Similare RAL 7035	
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifich dei singoli contenitori	
Dimensioni	Larghezza: 256 mm Profondità: 149 mm	
Adatti per	Tipo di contenitore: AX	
Flangia	Grandezza: 1	
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte	
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12	
Numero di ingressi cavi e Ø (mm) minmax.	15 x 5-11 22 x 10-15 8 x 15-25 4 x 19-34 1 x 26-54	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	0.36	
Peso lordo	0.365	
Codice tariffa doganale	39269097	
EAN	4028177935693	
E-Number Sweden	E3465288	

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3