

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.500

Flange passacavi in plastica

Stato: 13/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.500 - Flange passacavi in plastica a membrana

Perforare la plastica e far passare il cavo, grado di protezione IP 65 con attenta introduzione del cavo.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2561.500
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0 Esente da aloni
Colore	Similare RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 330 mm Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 3
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 65
Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.	17 x 6-11 27 x 10-15 2 x 15-21 4 x 16-25 2 x 19-34
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,365 kg
Peso lordo	0,37 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27142421

Descrizione prodotto

SZ Flangia In Plastica