

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.100

Flangia metallica

Stato: 4/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2562.100
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	2 x M16 5 x M20 13 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensioni	Larghezza: 339 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
Number knockouts	2 5 13 2 2

Caratteristiche

Metric diameter	M16
	M20
	M25
	M32
	M40

Confezione	1 pz.
------------	-------

Peso netto	0.5
------------	-----

Peso lordo	0.62
------------	------

Codice tariffa doganale	73269098
-------------------------	----------

EAN	4028177390867
-----	---------------

E-Number Sweden	E3404796
-----------------	----------

ETIM 9	EC000211
--------	----------

ETIM 8	EC000211
--------	----------

ECLASS 8.0	27142421
------------	----------
