## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2562.200


# Flangia passacavi in plastica, modulare


Stato: 14/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SZ 2562.200 - Flangia passacavi in plastica, modulare con fori pretranciati a passo metrico, per AX

E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.







#### Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2562.200
Descrizione prodotto	E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 feritoia rettangolare richiede 10 piccoli inserti di tenuta
Number of rectangular cutouts	3
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 339 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 2
Range temperatura di esercizio	-40 °C80 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Number knockouts	3 2 3 3 2
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.3
Peso lordo	0.332
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177938403
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Approvazioni

© Rittal 2025 3

# Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025