

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

Flangia passacavi in plastica, modulare

Stato: 8/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.200 - Flangia passacavi in plastica, modulare con fori pretranciati a passo metrico, per AX

E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.



Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2562.200
Descrizione prodotto	E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 feritoia rettangolare richiede 10 piccoli inserti di tenuta
Number of rectangular cutouts	3
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32

Caratteristiche

Dimensioni	Larghezza: 339 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 2
Range temperatura di esercizio	-40 °C...80 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,3 kg
Peso lordo	0,332 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrizione prodotto	SZ Flange In Plastica, per AX, per Ingresso connettori, Modulare, con Fori Pretranciati, Lp 339X149 mm, per Flange, Dimensione 2

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------