

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.300

## Flangia in plastica

Stato: 4/05/2025 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.300 - Flangia in plastica a membrana, per AX

Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.

## Caratteristiche

Nr. d'ord.	SZ 2562.300
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0
Colore	Similare RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 339 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 2
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.	24 x 5-11 44 x 10-15 6 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.495
Peso lordo	0.5
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177935716
E-Number Sweden	E3465289

## Caratteristiche

---

ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

## Approvazioni

---

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------