


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.300

## Flangia in plastica

Stato: 28/06/2026 (Fonte: [rittal.com/it-it](http://rittal.com/it-it))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.300 - Flangia in plastica a membrana, per AX

Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2562.300
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0
Colore	Similare RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 339 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 2
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.	24 x 5-11 44 x 10-15 6 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,495 kg
Peso lordo	0,5 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

## Caratteristiche

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Descrizione prodotto

SZ Flange In Plastica, per AX, con Membrane, Lp 339X149 mm, per Flange, Dimensione 2

## Approvazioni

---

Approvazioni

UL + C-UL - FTTA