## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





## SZ 2562.400 Flangia metallica

Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## SZ 2562.400 - Flangia metallica

Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2562.400
Esecuzione	senza fori di aerazione
Descrizione prodotto	Utilizzate come parti di ricambio delle flange fornite di serie.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 339 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.5
Peso lordo	0.588
Codice tariffa doganale	73079100
EAN	4028177510159
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025