


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.500

Flange passacavi in plastica

Stato: 9/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2562.500 - Flange passacavi in plastica a membrana

Perforare la plastica e far passare il cavo, grado di protezione IP 65 con attenta introduzione del cavo.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2562.500
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0 Esente da aloni
Colore	Similare RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 339 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 4
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 65
Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.	24 x 7-12 48 x 10-15 4 x 15-21 8 x 15-25 4 x 26-35
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.55
Peso lordo	0.58
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177325609
E-Number Sweden	E3404728

Caratteristiche

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421