Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2562.500 Flange passacavi in plastica

Stato: 15/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2562.500 - Flange passacavi in plastica a membrana

Perforare la plastica e far passare il cavo, grado di protezione IP 65 con attenta introduzione del cavo.

Caratteristiche

| Codice prodotto | SZ 2562.500 | |
|---|--|--|
| Descrizione prodotto | Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo. | |
| Materiale | Plastica secondo UL 94-V0 Esente da aloni | |
| Colore | Similare RAL 7035 | |
| Nota | Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori | |
| Dimensioni | Larghezza: 339 mm Profondità: 149 mm | |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AE | |
| Flangia | Grandezza: 4 | |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 65 | |
| Numero di ingressi cavi e Ø (mm) minmax. | 24 x 7-12 48 x 10-15 4 x 15-21 8 x 15-25 4 x 26-35 | |
| Confezione | 1 pz. | |
| Peso netto | 0.55 | |
| Peso lordo | 0.58 | |
| Codice tariffa doganale | 39269097 | |
| EAN | 4028177325609 | |
| E-Number Sweden | E3404728 | |
| | | |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| ETIM 9 | EC000211 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC000211 | |
| ECLASS 8.0 | 27142421 | |

© Rittal 2025 3