


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.010

Flange passacavi in plastica

Stato: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

SZ 2563.010 - Flange passacavi in plastica con fori pretranciati a passo metrico

Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2563.010
Descrizione prodotto	Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensioni	Larghezza: 530 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 5
Range temperatura di esercizio	-40 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Number knockouts	2 4 8 13 6 4 2

Caratteristiche

Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40 M50
Confezione	5 pz.
Peso netto	1.75
Peso lordo	1.949
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177550285
E-Number Sweden	E3404764
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421