

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.010

Flange passacavi in plastica

Stato: 2/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.010 - Flange passacavi in plastica con fori pretranciati a passo metrico

Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2563.010
Descrizione prodotto	Con forature pretranciate per bocchettoni pressacavi. Utilizzare la guarnizione delle flange passacavi standard.
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	2 x M12 4 x M16 8 x M20 13 x M25 6 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensioni	Larghezza: 530 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 5
Range temperatura di esercizio	-40 °C...70 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione	5 pz.
Peso netto	1,75 kg
Peso lordo	1,949 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211

Caratteristiche

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrizione prodotto	SZ Flangia Passacavi Gr.5, Metr.
