Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.100 Flangia metallica

Stato: 8/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2563.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2563.100
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Dimensioni	Larghezza: 534 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 5
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
Number knockouts	1 12 11 8 4

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Metric diameter	M12
	M20
	M25
	M32
	M40
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.96
Peso Iordo	1.004
Codice tariffa doganale	73079100
EAN	4028177390874
E-Number Sweden	E3404797
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

© Rittal 2025 3