

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.300 Flangia in plastica

Stato: 20/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.300 - Flangia in plastica a membrana, per AX

Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2563.300
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0
Colore	Similare RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 447 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 3
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.	36 x 5-11 46 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,61 kg
Peso lordo	0,63 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

Caratteristiche

ECLASS 8.0

27142421

Descrizione prodotto

SZ Flange In Plastica, per AX, con Membrane, Lp 447X149 mm, per Flange, Dimensione 3

Approvazioni

Approvazioni

UL + C-UL - FTTA