

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.300

Flangia in plastica

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.300 - Flangia in plastica a membrana, per AX

Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.

Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Codice prodotto | SZ 2563.300 |
| Descrizione prodotto | Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo. |
| Materiale | Plastica secondo UL 94-V0 |
| Colore | Similare RAL 7035 |
| Nota | Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori |
| Dimensioni | Larghezza: 447 mm Profondità: 149 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AX |
| Flangia | Grandezza: 3 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 con montaggio a regola d'arte |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max. | 36 x 5-11 46 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.61 |
| Peso lordo | 0.63 |
| Codice tariffa doganale | 39269097 |
| EAN | 4028177935754 |
| E-Number Sweden | E3465290 |

Caratteristiche

ETIM 9 EC000211

ETIM 8 EC000211

ECLASS 8.0 27142421

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL - FTTA