Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2563.300 Flangia in plastica

Stato: 19/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2563.300 - Flangia in plastica a membrana, per AX

Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2563.300
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0
Colore	Similare RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 447 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 3
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1
	Type 12
Numero di ingressi cavi e Ø (mm)	36 x 5-11
minmax.	46 x 10-15
	8 x 15-25
	2 x 19-34
	4 x 26-35
	2 x 26-54
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.61
Peso lordo	0.63
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177935754
E-Number Sweden	E3465290

© Rittal 2025

Caratteristiche

ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3