



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.450

Flangia passacavi in due parti con guarnizione elastica di tenuta

Stato: 14/03/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.450 - Flangia passacavi in due parti con guarnizione elastica di tenuta per contenitori AX

La flangia passacavi in più parti consente un montaggio semplificato nel contenitore, oltre ad offrire varie opzioni di installazione. Per facilitare l'inserimento dei cavi con o senza connettore nel contenitore. Gli speciali fori nella flangia passacavi assicurano la compensazione automatica del potenziale durante l'avvitamento. Non sono più necessari perni, morsetti o cavi di messa a terra.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2563.450
Esecuzione	in due parti
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori Per il montaggio in armadi con larghezza >760 mm sono necessari 2 HE
Dimensioni	Larghezza: 447 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Adatto per nr. d'ord.	1050000 1057000 1100000
Flangia	Grandezza: 3
Confezione	1 pz.
Codice tariffa doganale	73269098
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Caratteristiche

Descrizione prodotto

SZ Flangia passacavi metallica in due parti, per AX, con guarnizione di tenuta, LP: 447x149 mm, grandezza 3