Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2563.500 Flange passacavi in plastica

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2563.500 - Flange passacavi in plastica a membrana

Perforare la plastica e far passare il cavo, grado di protezione IP 65 con attenta introduzione del cavo.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2563.500	
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.	
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0 Esente da aloni	
Colore	Similare RAL 7035	
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori	
Dimensioni	Larghezza: 534 mm Profondità: 149 mm	
Adatti per	Tipo di contenitore: AE	
Flangia	Grandezza: 5	
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 65	
Numero di ingressi cavi e Ø (mm)	18 x 5-9	
minmax.	16 x 7-12	
	36 x 10-15	
	6 x 15-24	
	2 x 23-30	
	2 x 26-35	
	4 x 26-54	
	1 x 50-110	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	0.86	
Peso lordo	0.96	
Codice tariffa doganale	39269097	
EAN	4028177325616	

© Rittal 2025

Caratteristiche

E-Number Sweden	E3404729	
ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

© Rittal 2025 3