

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2563.500**

**Flange passacavi in plastica**

Stato: 30/01/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2563.500 - Flange passacavi in plastica a membrana

Perforare la plastica e far passare il cavo, grado di protezione IP 65 con attenta introduzione del cavo.

## Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2563.500
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0 Esente da aloni
Colore	Similare RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 534 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 5
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 65
Numero di ingressi cavi e Ø (mm) min.-max.	18 x 5-9 16 x 7-12 36 x 10-15 6 x 15-24 2 x 23-30 2 x 26-35 4 x 26-54 1 x 50-110
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.86
Peso lordo	0.96
Codice tariffa doganale	39269097
EAN	4028177325616

# Caratteristiche

E-Number Sweden	E3404729
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421