Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2564.300 Flangia in plastica

Stato: 26/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2564.300 - Flangia in plastica a membrana, per AX

Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.

Caratteristiche

| Codice prodotto | SZ 2564.300 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione prodotto | Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo. |
| Materiale | Plastica secondo UL 94-V0 |
| Colore | Similare RAL 7035 |
| Nota | Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori |
| Dimensioni | Larghezza: 534 mm Profondità: 149 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AX |
| Flangia | Grandezza: 4 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 con montaggio a regola d'arte |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Numero di ingressi cavi e Ø (mm) minmax. | 28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.7 |
| Peso lordo | 0.736 |
| Codice tariffa doganale | 39269097 |
| | |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| E-Number Sweden | E3465291 | |
|-----------------|----------|--|
| ETIM 9 | EC000211 | |
| ETIM 8 | EC000211 | |
| ECLASS 8.0 | 27142421 | |

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3