### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SZ 2565.200


# Flangia passacavi in plastica, modulare

Stato: 11/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# SZ 2565.200 - Flangia passacavi in plastica, modulare con fori pretranciati a passo metrico, per AX

E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.







#### Caratteristiche

| Codice prodotto                           | SZ 2565.200                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione prodotto                      | E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni<br>passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo<br>consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori. |
| Materiale                                 | Plastica secondo UL 94-V0                                                                                                                                                                                   |
| Colore                                    | RAL 7035                                                                                                                                                                                                    |
| Number of rectangular cutouts information | 1 feritoia rettangolare richiede 10 piccoli inserti di tenuta                                                                                                                                               |
| Number of rectangular cutouts             | 5                                                                                                                                                                                                           |
| Nota                                      | Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori                                                                                                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                                             |

© Rittal 2025 2

#### Caratteristiche

| Numero fori pretranciati a passo            | 4 x M12                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| metrico                                     | 4 x M16                             |
|                                             | 4 x M20                             |
|                                             | 3 x M25                             |
|                                             | 1 x M32                             |
|                                             | 1 x M40                             |
| Dimensioni                                  | Larghezza: 301 mm                   |
|                                             | Profondità: 221 mm                  |
| Adatti per                                  | Tipo di contenitore: AX             |
| Flangia                                     | Grandezza: 5                        |
| Range temperatura di esercizio              | -40 °C80 °C                         |
| Grado di protezione IP secondo EN<br>60 529 | IP 66 con montaggio a regola d'arte |
| Type rating secondo UL 50E                  | Type 1                              |
|                                             | Type 12                             |
| Number knockouts                            | 4                                   |
|                                             | 4                                   |
|                                             | 4                                   |
|                                             | 3                                   |
|                                             | 1                                   |
|                                             | 1                                   |
| Metric diameter                             | M12                                 |
|                                             | M16                                 |
|                                             | M20                                 |
|                                             | M25                                 |
|                                             | M32                                 |
|                                             | M40                                 |
| Confezione                                  | 1 pz.                               |
| Peso netto                                  | 0.4                                 |
| Peso lordo                                  | 0.418                               |
| Codice tariffa doganale                     | 39269097                            |
| EAN                                         | 4028177938434                       |
| ETIM 9                                      | EC000211                            |
|                                             |                                     |

© Rittal 2025 3

#### Caratteristiche

| ETIM 8     | EC000211 |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

## Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025