


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.400

Flangia

Stato: 7/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.400 - Flangia con profilo di tenuta in gomma, per AX

Per l'inserimento dei cavi preassemblati nella flangia passacavi premontata nel contenitore. La flangia passacavi in più parti può essere sigillata con il profilo di tenuta in gomma.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2565.400
Descrizione prodotto	Per l'inserimento dei cavi preassemblati nella flangia passacavi premontata nel contenitore. La flangia passacavi in più parti può essere sigillata con il profilo di tenuta in gomma.
Materiale	Flangia: lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Dimensioni	Larghezza: 301 mm Profondità: 221 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 5
Confezione	1 pz.
Peso netto	1,31 kg
Peso lordo	1,34 kg
Codice tariffa doganale	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrizione prodotto	SZ Flangia Metallica, per AX, con Guarnizione di Tenuta In Gomma, Lp 301X221 mm, per Flange, Dimensione 5