

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.000

Cavetti di messa a terra

Stato: 8/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.000 - Cavetti di messa a terra

Per creare un collegamento di terra sicuro con attivazione del contatto senza problemi: con capicorda ad anelli M6 ed M8 adatti alle viti di messa a terra, lunghezza ideale e pronti per il montaggio.



Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2566.000
Descrizione prodotto	Per creare un collegamento di terra sicuro e ottimale.
Vantaggi	Con capicorda ad anello M6 ed M8, adatti alle viti di messa a terra Lunghezza ideale, pronti per il montaggio
Sezione	25 mm ²
Connessione	M8 – M8
Possibili installazioni	Opzioni di collegamento AX: porta/coperchio M8, contenitore M8, piastra di montaggio M8 Opzioni di connessione VX: portina/coperchio M8, contenitore M8, piastra di montaggio M6, parete laterale M8, lamiera di fondo M8
Nota	Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.
Dimensioni	Lunghezza: 170 mm
Confezione	5 pz.
Peso netto	0,23 kg
Peso lordo	0,273 kg
Codice tariffa doganale	85444290
ETIM 9	EC000839

Caratteristiche

ETIM 8	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Descrizione prodotto	SZ Cavetto di Messa a Terra, Collegamento M8-M8, SEzione 25 mm ² , Lunghezza 170 mm
