
## Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2567.000 Cavetti di messa a terra

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



#### SZ 2567.000 - Cavetti di messa a terra

Per creare un collegamento di terra sicuro con attivazione del contatto senza problemi: con capicorda ad anelli M6 ed M8 adatti alle viti di messa a terra, lunghezza ideale e pronti per il montaggio.





#### Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2567.000	
Descrizione prodotto	Per creare un collegamento di terra sicuro e ottimale.	
Vantaggi	Con capicorda ad anello M6 ed M8, adatti alle viti di messa a terra Lunghezza ideale, pronti per il montaggio	
Sezione	4 mm²	
Connessione	M8 – M8	
Possibili installazioni	Opzioni di collegamento AX: porta/coperchio M8, contenitore M8, piastra di montaggio M8 Opzioni di connessione VX: portina/coperchio M8, contenitore M8, piastra di montaggio M6, parete laterale M8, lamiera di fondo M8	
Nota	Consultare le istruzioni di montaggio o la Brochure sui conduttori di terra del rispettivo sistema di armadi o contenitori.	
Dimensioni	Lunghezza: 300 mm	
Confezione	5 pz.	
Peso netto	0.08	
Peso lordo	0.092	
Codice tariffa doganale	85444290	
EAN	4028177027930	

© Rittal 2025

### Caratteristiche

ETIM 9	EC000839	
ETIM 8	EC000839	
ECLASS 8.0	27062302	

© Rittal 2025 3