Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2567.200


Flangia passacavi in plastica, modulare

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2567.200 - Flangia passacavi in plastica, modulare con fori pretranciati a passo metrico, per AX

E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.







Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2567.200
Descrizione prodotto	E' sufficiente rompere la plastica dei fori pretranciati dei bocchettoni passacavi. Feritoie rettangolari aggiuntive e telai di rinforzo consentono l'installazione diretta dell'ingresso connettori.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 feritoia rettangolare richiede 10 piccoli inserti di tenuta
Number of rectangular cutouts	6
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Numero fori pretranciati a passo	4 x M12
metrico	5 x M16
	5 x M20
	4 x M25
	3 x M32
	1 x M40
	1 x M50
Dimensioni	Larghezza: 436 mm
	Profondità: 221 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 7
Range temperatura di esercizio	-40 °C80 °C
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1
·· •	Type 12
Number knockouts	4
	5
	5
	4
	3
	1
	1
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.58
Peso lordo	0.601
Codice tariffa doganale	39269097

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

EAN	4028177938458
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025