Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





SZ 2567.300 Flangia in plastica

Stato: 2/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



SZ 2567.300 - Flangia in plastica a membrana, per AX

Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2567.300
Descrizione prodotto	Perforare la plastica con una punta e far passare il cavo.
Materiale	Plastica secondo UL 94-V0
Colore	Similare RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Dimensioni	Larghezza: 436 mm Profondità: 221 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 7
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12
Numero di ingressi cavi e Ø (mm) minmax.	30 x 5-11 52 x 10-15 8 x 15-25 6 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.8
Peso lordo	0.82
Codice tariffa doganale	39269097

© Rittal 2025

Caratteristiche

E-Number Sweden	E3465294	
ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

Approvazioni

Approvazioni UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3