


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2572.100 Flangia metallica

Stato: 6/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2572.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2572.100
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	6 x M16 4 x M20 10 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensioni	Larghezza: 339 mm Profondità: 149 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 2
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12K
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,6 kg
Peso lordo	0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)

Caratteristiche

Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Descrizione prodotto	SZ Flangia Metallica, per AX, con Fori Pretranciati a Passo Metrico, LXP 339X149 mm, per Flange, Dimensione 2

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------