Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2572.100 Flangia metallica

Stato: 3/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 2572.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2572.100	
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.	
Materiale	Lamiera d'acciaio	
Colore	RAL 7035	
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori	
Numero fori pretranciati a passo	6 x M16	
metrico	4 x M20	
	10 x M25	
	2 x M32	
	2 x M40	
Dimensioni	Larghezza: 339 mm	
	Profondità: 149 mm	
Adatti per	Tipo di contenitore: AX	
Flangia	Grandezza: 2	
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte	
Type rating secondo UL 50E	Type 1	
	Type 12K	
Number knockouts	6	
	4	
	10	
	2	
	2	

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Metric diameter	M16	
	M20	
	M25	
	M32	
	M40	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	0.6	
Peso lordo	0.605	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)	
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato	
	approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato	
Codice tariffa doganale	73079100	
EAN	4028177925236	
E-Number Sweden	E3465296	
ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA	