

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2573.100 Flangia metallica

Stato: 6/04/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2573.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Codice prodotto | AX 2573.100 |
| Descrizione prodotto | Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Colore | RAL 7035 |
| Nota | Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori |
| Numero fori pretranciati a passo metrico | 4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40 |
| Dimensioni | Larghezza: 447 mm Profondità: 149 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AX |
| Flangia | Grandezza: 3 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 con montaggio a regola d'arte |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 Type 12K |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0,81 kg |
| Peso lordo | 0,82 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,1 kg CO2 eq (Cat B) |

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Descrizione prodotto | SZ Flangia Metallica, per AX, con Fori Pretranciati a Passo Metrico, LXP 447X149 mm, per Flange, Dimensione 3 |

Approvazioni

| | |
|--------------|------------------|
| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|