Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2573.100 Flangia metallica

Stato: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 2573.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

Caratteristiche

| Codice prodotto | AX 2573.100 |
|---|---|
| Descrizione prodotto | Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite. |
| Materiale | Lamiera d'acciaio |
| Colore | RAL 7035 |
| Nota | Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori |
| Numero fori pretranciati a passo | 4 x M12 |
| metrico | 4 x M16 |
| | 7 x M20 |
| | 15 x M25 |
| | 2 x M32 |
| | 2 x M40 |
| Dimensioni | Larghezza: 447 mm |
| | Profondità: 149 mm |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AX |
| Flangia | Grandezza: 3 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 con montaggio a regola d'arte |
| | |
| Type rating secondo UL 50E | Type 1 |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| Number knockouts | 4 |
|--------------------------------|---|
| | 4 |
| | 7 |
| | 15 |
| | 2 |
| | 2 |
| Metric diameter | M12 |
| | M16 |
| | M20 |
| | M25 |
| | M32 |
| | M40 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.81 |
| Peso lordo | 0.82 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato |
| | approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73079100 |
| EAN | 4028177925205 |
| E-Number Sweden | E3465297 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| | |

Approvazioni

| Approvazioni | UL + C-UL - FTTA | |
|--------------|------------------|--|

© Rittal 2025 3