### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 2575.100 Flangia metallica

Stato: 18/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# AX 2575.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2575.100
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	2 x M12 10 x M16 8 x M20 10 x M25 2 x M32 4 x M40
Dimensioni	Larghezza: 301 mm Profondità: 221 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 5
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12K

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Number knockouts	2
	10
	8
	10
	2
	4
Metric diameter	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.795
Peso lordo	0.806
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato
	approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73079100
EAN	4028177925106
E-Number Sweden	E3465299
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

## Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA	

© Rittal 2025