### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 2576.100 Flangia metallica

Stato: 17/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# AX 2576.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2576.100	
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.	
Materiale	Lamiera d'acciaio	
Colore	RAL 7035	
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori	
Numero fori pretranciati a passo	2 x M12	
metrico	10 x M16	
	8 x M20	
	18 x M25	
	4 x M32	
	4 x M40	
Dimensioni	Larghezza: 401 mm	
	Profondità: 221 mm	
Adatti per	Tipo di contenitore: AX	
Flangia	Grandezza: 6	
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte	
Type rating secondo UL 50E	Type 1	
	Type 12K	

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Number knockouts	2		
	10		
	8		
	18		
	4		
	4		
Metric diameter	M12		
	M16		
	M20		
	M25		
	M32		
	M40		
Confezione	1 pz.		
Peso netto 1.07			
Peso lordo	1.073		
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,4 kg CO2 eq (Cat B)		
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato		
	approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato		
Codice tariffa doganale	73079100		
EAN	4028177925281		
E-Number Sweden	E3465300		
ETIM 9	EC000211		
ETIM 8	EC000211		
ECLASS 8.0	27142421		

## Approvazioni

.pprovazioni UL	C-UL - FTTA

© Rittal 2025