Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2577.100 Flangia metallica

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 2577.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico, per AX

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2577.100
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40
Dimensioni	Larghezza: 436 mm Profondità: 221 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
Flangia	Grandezza: 7
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 con montaggio a regola d'arte
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12K

© Rittal 2025

Caratteristiche

Number knockouts	6	
	10	
	8	
	20	
	4	
	4	
Metric diameter	M12	
	M16	
	M20	
	M25	
	M32	
	M40	
Confezione	1 pz.	
Peso netto	1.136	
Peso lordo	1.146	
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)	
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato	
	approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato	
Codice tariffa doganale	73079100	
EAN	4028177925267	
E-Number Sweden	E3465301	
ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3