

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2580.119

### Bocchettoni passacavi

Stato: 20/01/2026 (Fonte: [ittal.com/it-it](http://ittal.com/it-it))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2580.119 - Bocchettoni passacavi per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare

I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.

## Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2580.119
Esecuzione	Bocchettone passacavi, grande
Descrizione prodotto	I bocchettoni passacavi multi strato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati.
Materiale	Plastica
Colore	RAL 7035
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12 Type 4X solo per uso indoor
Per diametro cavi	19 mm
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.1
Peso lordo	0.147
Codice tariffa doganale	40082900
EAN	4028177939790
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

# Approvazioni

---

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)