
### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AX 2580.124 Bocchettoni passacavi

Stato: 31/10/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



# AX 2580.124 - Bocchettoni passacavi per flangia passacavi in plastica, modulare e cornice di tenuta, modulare

I bocchettoni passacavi scanalati, in combinazione con gli inlay, assicurano un ingresso cavi personalizzato, anche dei cavi precablati.

#### Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2580.124
Esecuzione	Bocchettone passacavi, grande
Descrizione prodotto	I bocchettoni passacavi multi statrato, permettono un ingresso cavi personalizzato, anche con dei cavi precablati.
Materiale	Plastica
Colore	RAL 7035
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 12 Type 4X solo per uso indoor
Per diametro cavi	24 mm
Confezione	5 pz.
Peso netto	0.12
Peso lordo	0.132
Codice tariffa doganale	40082900
EAN	4028177939844
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

© Rittal 2025 2

## Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3