


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.080

Cornice di tenuta, modulare

Stato: 22/05/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.080 - Cornice di tenuta, modulare

Per l'uso su tutte le superfici piane, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con spina. Montaggio possibile anche su feritoie per connettori da 24 o 16 poli.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2583.080
Esecuzione	Per 8 piccoli inserti di tenuta
Descrizione prodotto	Da utilizzare su tutte le superfici e pannellature, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con connettori. Montaggio possibile anche con feritoie per connettori da 24 o 16 poli.
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Parti incluse nella fornitura	Guarnizioni di tenuta Telaio di montaggio
Feritoia necessaria	91 x 46 mm (16 poli)
Dimensioni	Larghezza: 126,08 mm Profondità: 70,08 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,1 kg
Peso lordo	0,12 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	SZ Telaio Porta Moduli, per Ingresso connettori, Modulare, per 8 Piccoli Inserti di Tenuta O, per Feritoie per connettori da 16 Poli

Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)