Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2583.100 Cornice di tenuta, modulare

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 2583.100 - Cornice di tenuta, modulare

Per l'uso su tutte le superfici piane, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con spina. Montaggio possibile anche su feritoie per connettori da 24 o 16 poli.

Caratteristiche

| Codice prodotto | AX 2583.100 |
|--|--|
| Esecuzione | Per 10 piccoli inserti di tenuta |
| Descrizione prodotto | Da utilizzare su tutte le superfici e pannellature, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con connettori. Montaggio possibile anche con feritoie per connettori da 24 o 16 poli. |
| Materiale | Plastica |
| Colore | Nero |
| Parti incluse nella fornitura | Guarnizioni di tenuta Telaio di montaggio |
| Feritoia necessaria | 113,5 x 46 mm (24 poli) |
| Dimensioni | Larghezza: 153,08 mm Profondità: 70,08 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 66 |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 0.12 |
| Peso lordo | 0.14 |
| Codice tariffa doganale | 39269097 |
| EAN | 4028177939912 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

© Rittal 2025 2

Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 3