


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2583.100

Cornice di tenuta, modulare

Stato: 7/07/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2583.100 - Cornice di tenuta, modulare

Per l'uso su tutte le superfici piane, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con spina. Montaggio possibile anche su feritoie per connettori da 24 o 16 poli.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2583.100
Esecuzione	Per 10 piccoli inserti di tenuta
Descrizione prodotto	Da utilizzare su tutte le superfici e pannellature, per l'introduzione di cavi preassemblati e cavi con connettori. Montaggio possibile anche con feritoie per connettori da 24 o 16 poli.
Materiale	Plastica
Colore	Nero
Parti incluse nella fornitura	Guarnizioni di tenuta Telaio di montaggio
Feritoia necessaria	113,5 x 46 mm (24 poli)
Dimensioni	Larghezza: 153,08 mm Profondità: 70,08 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66
Confezione	1 pz.
Peso netto	0,13 kg
Peso lordo	0,148 kg
Codice tariffa doganale	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Descrizione prodotto	SZ Telaio Porta Moduli, per Ingresso connettori, Modulare, per 10 Piccoli Inserti di Tenuta O, per Feritoie per connettori da 24 Poli

Approvazioni

Approvazioni

UR + C-UR (recognized)