



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100

Fissaggio a palo

Stato: 19/09/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Fissaggio a palo per contenitori a parete AX, KX, AX plastica, AX IT, CS

Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo con sezione tonda o rettangolare.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	AX 2584.100
Descrizione prodotto	Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo con sezione tonda o rettangolare.
Dati tecnici	Per diametro del palo: Ø da 40 fino a 170 mm Per dimensioni del palo: □ da 50 fino a 150 mm
Materiale	Guida di supporto: lamiera d'acciaio Fascetta a collare: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Guida di supporto: zincata
Colore	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Parti incluse nella fornitura	2 guide di supporto, lunghezza 600 mm 4 morsetti 2 fascette a collare 4 angolari di serraggio 4 viti autofilettanti M10 per il fissaggio all'armadio
Nota	Adatto solo per armadi di larghezza fino a 600 mm.
Adatti per	Tipo di contenitore: Armadi compatti da parete AX in 3 parti

Caratteristiche

Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Confezione	2 pz.
Peso/Conf.	1,92 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
Codice tariffa doganale	83024900
EAN	4028177940598
E-Number Sweden	E3465274
ETIM 8	EC002620
ETIM 7.0	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------