Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AX 2584.100 Fissaggio a palo

Stato: 6/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



AX 2584.100 - Fissaggio a palo per contenitori a parete AX, KX, AX plastica, AX IT, CS

Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo con sezione tonda o rettangolare.





Caratteristiche

Nota	Adatto solo per armadi di larghezza fino a 600 mm.
	4 viti autofilettanti M10 per il fissaggio all'armadio
	4 angolari di serraggio
	2 fascette a collare
	4 morsetti
Parti incluse nella fornitura	2 guide di supporto, lunghezza 600 mm
Superficie	null
	Fascetta a collare: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
	Guida di supporto: lamiera d'acciaio
	Per dimensioni del palo: 🛭 da 50 fino a 150 mm
Dati tecnici	Per diametro del palo: Ø da 40 fino a 170 mm
	con sezione tonda o rettangolare.
Descrizione prodotto	Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo
Codice prodotto	AX 2584.100

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: AX
	KX
	AX plastica
	AX IT
	Contenitori da parete CS
	AX Contenitore di protezione da esterno
	AE
	KL EB
	Type rating secondo UL 50E
Type 3R	
Type 4	
Type 12	
Confezione	2 pz.
Peso netto	1.88
Peso lordo	1.96
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	83024900
EAN	4028177940598
E-Number Sweden	E3465274
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
Approvazioni	OL + C-OL - FTTA

© Rittal 2025 3