


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100

Fissaggio a palo

Stato: 1/02/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)



FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2584.100 - Fissaggio a palo per contenitori a parete AX, KX, AX plastica, AX IT, CS

Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo con sezione tonda o rettangolare.



Caratteristiche

Codice prodotto	AX 2584.100
Descrizione prodotto	Per fissare in modo semplice e affidabile il contenitore ad un palo con sezione tonda o rettangolare.
Dati tecnici	Per diametro del palo: Ø da 40 fino a 170 mm Per dimensioni del palo: L da 50 fino a 150 mm
Materiale	Guida di supporto: lamiera d'acciaio Fascetta a collare: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie	Guida di supporto: zincatura galvanica zinco-nichel passivata
Parti incluse nella fornitura	2 guide di supporto, lunghezza 600 mm 4 morsetti 2 fascette a collare 4 angolari di serraggio 4 viti autofilettanti M10 per il fissaggio all'armadio
Nota	Adatto solo per armadi di larghezza fino a 600 mm.

Caratteristiche

Adatti per	Tipo di contenitore: AX KX AX plastica AX IT Contenitori da parete CS AX Contenitore di protezione da esterno AE KL EB Armadi compatti da parete AX in 3 parti
Type rating secondo UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Confezione	2 pz.
Peso netto	1.88
Peso lordo	1.96
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	83024900
EAN	4028177940598
E-Number Sweden	E3465274
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL - FTTA
--------------	------------------