Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





TP 2684.600 Pulpiti compatti

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)




TP 2684.600 - Pulpiti compatti Acciaio inox

Pulpito compatto in acciaio inox 1.4301, (AISI 304), pronto per il montaggio, con grado di protezione elevato IP 55, disponibile in quattro larghezze. Facile da maneggiare grazie al dispositivo autobloccante in posizione aperta. Inserto di chiusura intercambiabile. Facile introduzione dei cavi grazie alle lamiere di fondo in più parti







Caratteristiche

Codice prodotto	TP 2684.600
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
	Portina singola/doppia e coperchio: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
	Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie	Contenitore, porta, coperchio e lamiere del fondo: lucidatura lineare grana 400
	Piastra di montaggio: zincata
Parti incluse nella fornitura	Contenitore, chiuso posteriormente e lateralmente
	Porta/e frontale, con chiusura ad aste
	Coperchio del pulpito con dispositivo di fermo-porta in posizione aperta
	Chiusure con inserto a doppio pettine
	Lamiera di fondo in più parti
	Piastra di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 800 mm
	Altezza: 960 mm

© Rittal 2025 2

Caratteristiche

Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	730 mm x 780 mm
Profondità superiore	480 mm
Profondità (inferiore)	400 mm
Numero di porte	1
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Materiale di base	Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 960 mm Profondità superiore: 480 mm Profondità (inferiore): 400 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	60
Peso lordo	65.2
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177031357
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

Approvazioni

Approvazioni	TÜV UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3