## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# TP 2695.500 Pulpiti universali TP

Stato: 17/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## TP 2695.500 - Pulpiti universali TP

Pulpito univerale TP, elevata stabilità e grado di protezione IP 55 grazie al telaio monostruttura. Configurazione flessibile del frontale, a scelta con cassetti o leggio. Facile accessibilità grazie alle porte in più parti. Inserto di chiusura intercambiabile

#### Caratteristiche

Codice prodotto	TP 2695.500
Esecuzione	con porta anteriore massima ampiezza
Product modification	Il pulpito universale è compatibile con la nuova piastra di montaggio degli armadi componibili VX25.
Materiale	Contenitore, lamiere di fondo: lamiera d'acciaio, 1,5 mm Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Piastra di montaggio e lamiere del fondo: zincate
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta/e Piastra di montaggio Lamiere di fondo
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 1.300 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	499 mm x 1.196 mm
Profondità superiore	417,5 mm
Profondità (inferiore)	500 mm
Codice IK	IK08
Nota	Per pulpito universale con porta frontale ridotta: per mantenere il grado di protezione è necessario montare il pulpito con leggio fisso.
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 55

© Rittal 2025 2

### Caratteristiche

Protection category NEMA	NEMA 12
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Dimensioni	Larghezza: 600 mm
	Altezza: 1.300 mm
	Profondità superiore: 417,5 mm
	Profondità (inferiore): 500 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	74.1
Peso lordo	78
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177031548
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

## Approvazioni

Approvazioni	TÜV UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK

© Rittal 2025 3