


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2730.000

Finestre d'ispezione

Stato: 28/06/2026 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2730.000 - Finestre d'ispezione per contenitori AE

Da fissare ad AE al posto di una porta oppure su superfici piane sufficientemente ampie.



Caratteristiche

| | |
|--|--|
| Codice prodotto | FT 2730.000 |
| Descrizione prodotto | Per il fissaggio su armadi AE al posto della porta e su superfici piane |
| Materiale | Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico |
| Parti incluse nella fornitura | Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54 |
| Adatti per | Tipo di contenitore: AE Larghezza: = 600 mm Altezza: = 380 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 597 mm Altezza: 377 mm Profondità: 34 mm |
| Superficie visibile | Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm Altezza finestra d'ispezione: 317 mm |
| Profondità montaggio componenti (max) | 30 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 2,45 kg |

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Peso lordo | 2,68 kg |
| Codice tariffa doganale | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ETIM 8 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Descrizione prodotto | FT Finestra X Ae1039/1339 34mm |
