## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# FT 2730.000 Finestre d'ispezione

Stato: 4/11/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## FT 2730.000 - Finestre d'ispezione per contenitori AE

Da fissare ad AE al posto di una porta oppure su superfici piane sufficientemente ampie.



#### Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2730.000
Descrizione prodotto	Per il fissaggio su armadi AE al posto della porta e su superfici piane
Materiale	Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico
Parti incluse nella fornitura	Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Adatti per	Tipo di contenitore: AE Larghezza: = 600 mm Altezza: = 380 mm
Dimensioni	Larghezza: 597 mm Altezza: 377 mm Profondità: 34 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm Altezza finestra d'ispezione: 317 mm
Profondità montaggio componenti (max)	30 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.45

© Rittal 2025

### Caratteristiche

Peso lordo	2.68
Codice tariffa doganale	76101000
EAN	4028177031739
E-Number Sweden	E3404529
ETIM 9	EC000747
ETIM 8	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3