Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





FT 2731.010 Finestre d'ispezione

Stato: 14/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



FT 2731.010 - Finestre d'ispezione per contenitori AX

Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.







Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2731.010
Esecuzione	Profilato da 30
Descrizione prodotto	Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.
Materiale	Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico
Parti incluse nella fornitura	Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Adatto per nr. d'ord.	1010.000 1054.000
	1060.000
	1360.000
Adatti per	Tipo di contenitore: AX
	Larghezza: = 600 mm
	Altezza: = 600 mm
Dimensioni	Larghezza: 597 mm
	Altezza: 597 mm
	Profondità: 36 mm

© Rittal 2025

Caratteristiche

Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 537 mm Altezza finestra d'ispezione: 537 mm
Profondità montaggio componenti (max)	32 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	3.236
Peso lordo	3.48
Codice tariffa doganale	76101000
EAN	4028177938472
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3