

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2733.010 Finestre d'ispezione

Stato: 11/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2733.010 - Finestre d'ispezione per contenitori AX

Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.



Caratteristiche

Nr. d'ord.	FT 2733.010
Esecuzione	Profilato da 30
Descrizione prodotto	Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.
Materiale	Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico
Parti incluse nella fornitura	Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Adatto per nr. d'ord.	1050.000 1350.000 1007.000
Adatti per	Tipo di contenitore: AX Larghezza: = 500 mm Altezza: = 500 mm
Dimensioni	Larghezza: 497 mm Altezza: 497 mm Profondità: 36 mm

Caratteristiche

Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 437 mm Altezza finestra d'ispezione: 437 mm
---------------------	--

Profondità montaggio componenti (max)	32 mm
---------------------------------------	-------

Confezione	1 pz.
------------	-------

Peso netto	2.68
------------	------

Peso lordo	2.88
------------	------

Codice tariffa doganale	76101000
-------------------------	----------

EAN	4028177938496
-----	---------------

ETIM 9	EC002527
--------	----------

ETIM 8	EC002527
--------	----------

ECLASS 8.0	27182204
------------	----------
