## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# FT 2733.010 Finestre d'ispezione

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)



## FT 2733.010 - Finestre d'ispezione per contenitori AX

Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.







#### Caratteristiche

FT 2733.010
Profilato da 30
Per il fissaggio su armadi AX al posto della porta e su superfici piane.
Telaio: Alluminio, anodizzato naturale Vetro: Vetro acrilico
Maniglia in plastica a traversino con inserto di sicurezza n. 3524 E inclusa
IP 54
1050.000 1350.000 1007.000
Tipo di contenitore: AX Larghezza: = 500 mm Altezza: = 500 mm
Larghezza: 497 mm Altezza: 497 mm Profondità: 36 mm

© Rittal 2025

#### Caratteristiche

Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 437 mm Altezza finestra d'ispezione: 437 mm
Profondità montaggio componenti (max)	32 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2.68
Peso lordo	2.88
Codice tariffa doganale	76101000
EAN	4028177938496
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3