Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





FT 2735.500 - Sistema di finestre per VX, TS, VX SE

Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.







Caratteristiche

| Codice prodotto | FT 2735.500 |
|----------------------|--|
| Esecuzione | Profilato da 30 |
| Descrizione prodotto | Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato. |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco e lastre in vetro di sicurezza. |
| Superficie | Telaio di base: verniciatura a polvere RAL 7035 Profilo cerniera e chiusura: anodizzato, naturale |
| Value base frame | Caratteristiche del vetro di sicurezza: elevata resistenza ai prodotti solventi e alle abrasioni, antistatico, pericolo di infortunio ridotto in caso di rottura. Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm) Cerniera con angolo di apertura a 180°. |

© Rittal 2025

Caratteristiche

| Value base frame | Facilmente avvitabile alla porta grazie alle dimensioni compatibili (il telaio di rinforzo della porta è utilizzabile come sagoma per le forature) Regolabile in altezza. Rende stabile l'apertura della porta. Ricopre gli angoli di intersezione. Nessun accumulo di polvere sulla guarnizione, fissaggio ottimizzato del vetro, polveri e liquidi non possono depositarsi dietro la finestra all'apertura della porta. Profilato del telaio disponibile nelle altezze 30 mm e 60 mm |
|---|--|
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54 |
| Nota | Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm) Non adatto all'installazione outdoor |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX TS VX SE Larghezza: = 600 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 500 mm Altezza: 270 mm Profondità: 47 mm |
| Superficie visibile | Larghezza finestra d'ispezione: 363 mm Altezza finestra d'ispezione: 198 mm |
| Profondità montaggio componenti (max) | 33 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 3.016 |
| Peso lordo | 3.22 |
| Codice tariffa doganale | 76101000 |
| EAN | 4028177476288 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| | |

© Rittal 2025 3

Caratteristiche

ECLASS 8.0 27182301

Approvazioni

Certificati

© Rittal 2025

Grado di protezione